

Garant**Fresa a spianare a 45°, a manicotto, Ø D / Numero taglienti Z: 63/8mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	214400 63/8
GTIN	4045197131775
Classe articolo	210

Descrizione

Esecuzione:

Elevato numero di taglienti per elevata produttività. Geometria positiva per tagli dolci e potenza assorbita ridotta.

Vantaggi:

Massima produttività grazie a:

- **Massima velocità di taglio.**
- **Massimi avanzamenti.**
- **Tempi di lavorazione brevi.**

Nota:

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 1,5** con lama n. art. **674252 Dim. 8IP**.

Descrizione tecnica

Ø Esterno massimo D_{max}	71,2 mm
Ø Tagliente D_c	63 mm
Ø D_3	71 mm

Ø Foro di attacco	22 mm
Set di viti per inserti	219809 (8IP; 1,5 Nm)
Lunghezza complessiva $L_{\text{compl.}}$	40 mm
Inserto adatto	SD.. 0903
Numero taglienti Z	8
Angolo rampa $\alpha_{\text{max.}}$	0,47 mm
Fresatura a interpolazione a_p	1,5 mm
Lunghezza rampa L per $\alpha_{\text{max.}}$	60,5 mm
Fresatura a interpolazione Ø $D_{\text{min.}}$	134 mm
Fresatura a interpolazione Ø $D_{\text{max.}}$	140 mm
Esecuzione del codolo	a manicotto
Angolo di regolazione κ	45 grado
Utilizzo fresa	Fresatura circolare
Utilizzo fresa	Ramping
Passaggio interno per LR	sì
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Frese a spianare

Accessori

Set di viti per inserti 10 pezzi	219809
Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 1,5 Nm	211750 1,5