

**Koken****Estrattore per viti e dadi, Per apertura: 17mm**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	082890 17
GTIN	4991644083114
Classe articolo	04D

## Descrizione

### Esecuzione:

In acciaio tenace al cromo-molibdenu. Le affilate scanalature a elica afferrano viti/dadi e bulloni bloccati o difettosi e li allentano. Funzionamento in combinazione con cricchetto, impugnatura a T, ecc. Anche per profili tondi o viti a esagono incassato.

### Uso:

Per svitare viti, dadi e bulloni bloccati o difettosi. Anche per profili tondi o viti a esagono incassato.

## Descrizione tecnica

Quadro di manovra femmina	1/2 pollici
Per apertura	17 mm
Lunghezza	42 mm
Adatto per viti	M10
Ø Lato uscita	23,5 mm
Tipo di prodotto	Estrattori per dadi

