



Fresa per spallamenti a 90° MEC11T, a manicotto, Ø D / Numero taglienti Z: 40/5mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	227310 40/5
GTIN	4960664437474
Classe articolo	250

Descrizione

Descrizione:

Frese di tipo MEC11T con maggiore stabilità grazie al minor numero di taglienti rispetto al tipo MECX. In questo modo è possibile un maggiore avanzamento per dente.

Descrizione tecnica

Ø Tagliente D_c	40 mm
Ø Foro di attacco	16 mm
Profondità di taglio massima $a_{p,max}$	10 mm
Inserto adatto	BD.. 11T3
Vite inserto	229708 (T8; 1,2 Nm)
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	40 mm
Numero taglienti Z	5
Angolo rampa α_{max}	0,35 grado

Lunghezza rampa L per α_{\max} .	33 mm
Fresatura a interpolazione $\varnothing D_{\min}$.	74 mm
Fresatura a interpolazione $\varnothing D_{\max}$.	78 mm
$\varnothing D_3$	34 mm
Esecuzione del codolo	a manicotto
Angolo di regolazione κ	90 grado
Utilizzo fresa	Ramping
Utilizzo fresa	Fresatura di spallamenti
Utilizzo fresa	Fresatura circolare
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

Accessori

Vite di serraggio	229708
-------------------	--------