

Garant**Fresa a spianare a 45°, a manicotto, Ø D / Numero taglienti Z: 100/14mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	214400 100/14
GTIN	4045197131843
Classe articolo	210

Descrizione**Esecuzione:**

Elevato numero di taglienti per elevata produttività. Geometria positiva per tagli dolci e potenza assorbita ridotta.

Vantaggi:**Massima produttività grazie a:**

- **Massima velocità di taglio.**
- **Massimi avanzamenti.**
- **Tempi di lavorazione brevi.**

Nota:

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 1,5** con lama n. art. **674252 Dim. 8IP**.

Descrizione tecnica

Ø Tagliente D _c	100 mm
Inserto adatto	SD.. 0903
Ø D ₃	108 mm

Ø Foro di attacco	32 mm
Set di viti per inserti	219809 (8IP; 1,5 Nm)
Ø Esterno massimo D_{max}	108,2 mm
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	50 mm
Numero taglienti Z	14
Angolo rampa $\alpha_{max.}$	0,29 mm
Fresatura a interpolazione Ø $D_{min.}$	208 mm
Fresatura a interpolazione a_p	1,5 mm
Fresatura a interpolazione Ø $D_{max.}$	214 mm
Lunghezza rampa L per $\alpha_{max.}$	97,5 mm
Esecuzione del codolo	a manicotto
Angolo di regolazione κ	45 grado
Utilizzo fresa	Fresatura circolare
Utilizzo fresa	Ramping
Passaggio interno per LR	sì
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Frese a spianare

Accessori

Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 1,5 Nm	211750 1,5
Set di viti per inserti 10 pezzi	219809
Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 8IP	674252 8IP