


Fresa per spallamenti a 90° MECH11, codolo Weldon, Ø D / Zeff: 32/2mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	227453 32/2
GTIN	4960664526321
Classe articolo	250

Descrizione
Esecuzione:

Inserti con intaglio per vibrazioni e forze di taglio ridotte. Maggiori larghezze di fresatura a_e a parità di profondità di taglio a_p . Elevata produttività anche su macchine di bassa potenza.

Descrizione tecnica

Ø Codolo D_s h6	32 mm
Codice ISO Inserto	BDMT 11T308
Numero taglienti effettivi Z_{eff}	2
Profondità di taglio massima $a_{p\ max}$	46 mm
Sporgenza totale L_1	55 mm
Ø Tagliente D_c	32 mm
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	117 mm
Inserto adatto	BDMT 11T308
Vite inserto	229708 (T8; 1,2 Nm)
Numero di inserti	10
Esecuzione del codolo	codolo Weldon
Angolo di regolazione κ	90 grado
Utilizzo fresa	Fresatura di spallamenti

Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

Accessori

Vite di serraggio	229708
-------------------	--------