

**BDMT 11T304 ER-JS, PR1535, Modello: INOX****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	227359 INOX
GTIN	4960664685806
Classe articolo	25A

Descrizione**Nota:**

Valori indicativi per $a_e = 0,3 \times D$. 90° esatti fino ad $a_p = 5,5$ mm.

Descrizione tecnica

Modello	INOX
Avanzamento f_z per dente	0,07 – 0,11 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm
Codice ISO Inserto	BDMT 11T304 ER-JS
Tipo	PR1535
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idoneo	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	idoneo	50 m/min	S
a umido max.	limitatamente adatto		
a umido min.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		
Aria	idoneo		