

**BDMT 11T308 ER-JS, PR1535, Modello: INOX****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	227360 INOX
GTIN	4960664685813
Classe articolo	25A

**Descrizione****Nota:**

Valori indicativi per  $a_e = 0,3 \times D$ .  $90^\circ$  esatti fino ad  $a_p = 5,5$  mm.

**Descrizione tecnica**

Avanzamento $f_z$ per dente	0,07 – 0,11 mm
Modello	INOX
Raggio di curvatura	0,8 mm
Codice ISO Inserto	BDMT 11T308 ER-JS
Tipo	PR1535
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

**Dati utente**

	<b>Idoneità</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Codice ISO</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	50 m/min	S
a umido max.	limitatamente adatto		
a umido min.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		
Aria	idoneo		