

Garant

**Fresa per filettare ad alte prestazioni, codolo Weldon, Ø di taglio D /
Lunghezza sporgenza L1: 17/26mm**



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	218050 17/26
GTIN	4045197411785
Classe articolo	21R

Descrizione

Esecuzione:

Frese a filettare HPC per tempi di lavorazione ridotti.

Uso:

Universale **per filettatura esterna e interna destra e sinistra**. Per **lavorazione di fori ciechi e passanti**.

Nota:

Frese n. art. 218050 Dimensioni 17/26 e 17/36 per passo fino a 2,5 mm incluso.

Frese n. art. 218050 Dimensioni 30/65 per passo < 5.

Descrizione tecnica

Misura inserto	25
Ø Codolo D _s	25 mm
Sporgenza totale L ₁	26 mm
Ø Taglio D	17 mm
Lunghezza complessiva L _{compl.}	85 mm
Vite di fissaggio	219926
Numero taglienti Z	2
Numero di scanalature per i trucioli	2
Esecuzione del codolo	codolo Weldon

Utilizzo per tipo di foro	Foro cieco
Utilizzo per tipo di foro	Foro passante
Direzione di taglio	a sinistra e a destra
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Fresa a filettare

Accessori

Vite di serraggio	219926
-------------------	--------