

**Koken****Estrattore per viti e dadi, Per apertura: 19mm**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	082890 19
GTIN	4991644083121
Classe articolo	04D

## Descrizione

### Esecuzione:

In acciaio tenace al cromo-molibdeno. Le affilate scanalature a elica afferrano viti/dadi e bulloni bloccati o difettosi e li allentano. Funzionamento in combinazione con cricchetto, impugnatura a T, ecc. Anche per profili tondi o viti a esagono incassato.

### Uso:

Per svitare viti, dadi e bulloni bloccati o difettosi. Anche per profili tondi o viti a esagono incassato.

## Descrizione tecnica

Lunghezza	42 mm
Per apertura	19 mm
Adatto per viti	M12
Quadro di manovra femmina	1/2 pollici
Ø Lato uscita	26 mm
Tipo di prodotto	Estrattori per dadi

