



## Portautensile Forma C2 assiale, sinistra, Ø Codolo d1: 40mm



### Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 319117 40     |
| GTIN            | 4067263237426 |
| Classe articolo | 32V           |

### Descrizione

#### Esecuzione:

- **Temprato HRC 58 ±2.**
- **Tutte le superfici funzionali rettificate.**
- **Con ugelli sferici.**

#### Uso:

Per la tornitura e scanalatura in piano.

#### Norma:

**ISO 10889/DIN 69880/VDI 3425, Foglio 2.**

### Descrizione tecnica

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| $h_1$                      | 25 mm   |
| Larghezza codolo $b_3$     | 20,5 mm |
| Codice a colori codolo VDI | VDI 40  |
| $l_1$                      | 85 mm   |
| $h_5$                      | 32,5 mm |
| $b_2$                      | 42,5 mm |
| Ø Codolo $d_1$             | 40 mm   |

## Scheda tecnica

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| b <sub>1</sub>   | 85 mm                         |
| h <sub>6</sub>   | 48 mm                         |
| h <sub>2</sub>   | 34 mm                         |
| Forma            | C                             |
| Tipo di prodotto | Portautensile con attacco VDI |

### Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/319117-40>