



Portautensile forma B4 radiale sinistra, esecuzione corta, Ø Codolo d1: 16mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	319037 16
GTIN	4067263015376
Classe articolo	32V

Descrizione

Esecuzione:

- **Temprato HRC 58 ±2.**
- **Tutte le superfici funzionali rettificate.**
- **Con spruzzatori sferici.**

Uso:

Prevalentemente per lavorazioni esterne.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descrizione tecnica

Ø Codolo d ₁	16 mm
h ₅	20 mm
l ₁	13 mm
l ₂	24 mm
h ₁	12 mm

b ₂	23 mm
h ₂	17 mm
h ₆	30 mm
b ₁	42 mm
Codice a colori codolo VDI	VDI 16
Forma	B
Tipo di prodotto	Portautensile con attacco VDI