

**Garant**

**Portautensili VDI GARANT Master Eco, forma B4 radiale sinistra, esecuzione corta, Ø Codolo d1: 50mm**


**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	319036 50
GTIN	4067263237747
Classe articolo	31V

**Descrizione**
**Esecuzione:**

- **Temprato HRC 58 ±2.**
- **Tutte le superfici funzionali rettificate.**
- **Con spruzzatori sferici.**

**Uso:**

Prevalentemente per lavorazioni esterne.

**Norma:**

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

**Descrizione tecnica**

Ø Codolo d <sub>1</sub>	50 mm
l <sub>2</sub>	55 mm
l <sub>1</sub>	30 mm
h <sub>1</sub>	25 mm
h <sub>6</sub>	60 mm
b <sub>1</sub>	100 mm

b <sub>2</sub>	50 mm
h <sub>5</sub>	35 mm
Codice a colori codolo VDI	VDI 50
Forma	B
Tipo di prodotto	Portautensile con attacco VDI