

Garant

Portautensili VDI GARANT Master eco, Forma B7 radiale destra, esecuzione lunga, Ø Codolo d1: 40mm


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	319066 40
GTIN	4067263237907
Classe articolo	31V

Descrizione
Esecuzione:

- **Temprato HRC 58 ±2.**
- **Tutte le superfici funzionali rettificate.**
- **Con spruzzatori sferici.**

Uso:

Prevalentemente per lavorazioni esterne.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descrizione tecnica

l_2	44 mm
l_1	22 mm
Codice a colori codolo VDI	VDI 40
h_5	42,5 mm
h_6	48 mm
b_2	75,5 mm

h ₁	25 mm
b ₁	118 mm
Ø Codolo d ₁	40 mm
Forma	B
Tipo di prodotto	Portautensile con attacco VDI