



Armadio guardaroba con piedini in plastica e maniglia girevole di sicurezza, Numero di armadietti: 4



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	949615 4
GTIN	4067263642725
Classe articolo	92S

Descrizione

Esecuzione:

Armadio guardaroba con larghezza armadietto di 300 mm con cappelliera saldata fissa. Appendiabiti con 3 ganci scorrevoli. Anta con fori di aerazione quadrati e cornice per etichette. Con base di appoggio in plastica.

Con maniglia girevole di sicurezza, chiusura mediante lucchetto (non compreso nella fornitura).

Sistema di aerazione: l'entrata dell'aria nella parte posteriore del piano assicura una buona aerazione e lascia l'armadio asciutto. L'entrata dell'aria negli armadi speciali avviene tramite le aperture sopra lo zoccolo arretrato.

Norma:

DIN 4547

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, sportelli antracite RAL 7016, **termoverniciati**. Verniciature speciali non disponibili.

Nota:

in base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

Per lucchetto con Ø staffa fino a	6 mm
Profondità	500 mm
Per lucchetto	sì
Altezza	1950 mm
cad. Ripiano caschi altezza utile	328 mm
cad. Armadietto per abiti altezza utile	1420 mm
Profondità ripiano	477 mm
Fessura di aerazione sportello	sì
cad. Armadietto profondità utile	477 mm
Numero di armadietti	4
Numero di appendiabiti	1
Peso	68 kg
Possibilità di verniciatura speciale	no
Larghezza	1200 mm
Norma	DIN 4547
Esecuzione serratura	Maniglia girevole di sicurezza
cad. Armadietto larghezza utile	240 mm
Larghezza ripiano	298 mm
Numero di ripiani fissi	1
Frontalini armadio	con anta battente in lamiera
Esecuzione struttura portante	Piedini in acciaio
Spessore del materiale	0,8 mm
Angolo di apertura sportello	110 grado
Gamma colori	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Tipo di prodotto	Armadio guardaroba