

HOLEX**Armadio guardaroba con piedini in plastica e maniglia girevole di sicurezza,
Numero di armadietti: 3****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	949615 3
GTIN	4067263642718
Classe articolo	92S

Descrizione**Esecuzione:**

Armadio guardaroba con larghezza armadietto di 300 mm con cappelliera saldata fissa. Appendiabiti con 3 ganci scorrevoli. Anta con fori di aerazione quadrati e cornice per etichette. Con base di appoggio in plastica.

Con maniglia girevole di sicurezza, chiusura mediante lucchetto (non compreso nella fornitura).

Sistema di aerazione: l'entrata dell'aria nella parte posteriore del piano assicura una buona aerazione e lascia l'armadio asciutto. L'entrata dell'aria negli armadi speciali avviene tramite le aperture sopra lo zoccolo arretrato.

Norma:**DIN 4547****Verniciatura:**

Corpo grigio chiaro RAL 7035, sportelli antracite RAL 7016, **termoverniciati**. Verniciature speciali non disponibili.

Nota:

in base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

Norma	DIN 4547
Frontalini armadio	con anta battente in lamiera
cad. Armadietto per abiti altezza utile	1420 mm
Profondità ripiano	477 mm
Numero di armadietti	3
cad. Ripiano caschi altezza utile	328 mm
Larghezza ripiano	298 mm
Profondità	500 mm
Altezza	1950 mm
Esecuzione struttura portante	Piedini in acciaio
Numero di appendiabiti	1
Numero di ripiani fissi	1
Per lucchetto con Ø staffa fino a	6 mm
Possibilità di verniciatura speciale	no
cad. Armadietto profondità utile	477 mm
Esecuzione serratura	Maniglia girevole di sicurezza
Peso	52 kg
cad. Armadietto larghezza utile	240 mm
Per lucchetto	sì
Larghezza	900 mm
Fessura di aerazione sportello	sì
Spessore del materiale	0,8 mm
Angolo di apertura sportello	110 grado
Gamma colori	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Tipo di prodotto	Armadio guardaroba