



Armadio guardaroba con tettuccio obliquo, piedini in plastica e maniglia girevole di sicurezza, Numero di armadietti: 3

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	949633 3
GTIN	4067263642831
Classe articolo	92S

Descrizione

Esecuzione:

Armadio guardaroba con tettuccio obliquo che impedisce l'appoggio di oggetti. Larghezza armadietto 300 mm con cappelliera saldata fissa. Appendiabiti con 3 ganci scorrevoli. Anta con fori di aerazione quadrati e cornice per etichette.

Con base di appoggio in plastica.

Con maniglia girevole di sicurezza, chiusura mediante lucchetto (non compreso nella fornitura).

Norma:

DIN 4547

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, sportelli antracite RAL 7016, **termoverniciati**. Verniciature speciali non disponibili.

Nota:

in base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

Profondità	500 mm
Fessura di aerazione sportello	sì
Per lucchetto con Ø staffa fino a	6 mm
Esecuzione serratura	Maniglia girevole di sicurezza
Peso	57 kg
Larghezza	900 mm
Altezza davanti	1950 mm
cad. Armadietto per abiti altezza utile	1420 mm

cad. Armadietto profondità utile	477 mm
Norma	DIN 4547
Frontalini armadio	Porta battente in lamiera
Pannello di copertura obliquo	sì
Numero di ripiani fissi	1
Numero di appendiabiti	1
Altezza dietro	2180 mm
cad. Ripiano caschi con pannello di copertura obliquo con altezza utile	328 mm
Larghezza ripiano	298 mm
Esecuzione struttura portante	Piedini in acciaio
Profondità ripiano	477 mm
cad. Armadietto larghezza utile	240 mm
Possibilità di verniciatura speciale	no
Numero di armadietti	3
Per lucchetto	sì
Spessore del materiale	0,8 mm
Angolo di apertura sportello	110 grado
Gamma colori	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Tipo di prodotto	Armadio guardaroba