

**metabo****Martello perforatore senza batteria, Modello: KHLTXBL24****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	075561 KHLTXBL24
GTIN	4061792218291
Classe articolo	03D

**Descrizione****Esecuzione:****Un concentrato di potenza per la foratura a percussione.**

Il martello perforatore è dotato di un preciso meccanismo pneumatico di percussione ad alte prestazioni, il quale è in grado di generare un impatto con la massima energia d'urto alla minima pressione di contatto. Martello combinato con 3 funzioni: **foratura a percussione, foratura semplice e scalpellatura.**

- **Metabo VibraTech (MVT): per lavorare in sicurezza e con poco dispendio di energie, anche in caso di utilizzo continuo.**
- **Elettronica ad albero intero Vario-Tacho-Constamatic (VTC) per lavorare con velocità specifiche del materiale che rimangono costanti sotto carico.**
- **Dispositivo di sicurezza a frizione: disaccoppiamento meccanico dell'azionamento in caso di blocco della punta per lavorare in sicurezza.**
- **Martello a batteria molto leggero e compatto, con motore brushless per forare in qualsiasi posizione di lavoro senza affaticarsi.**
- **Massima potenza di foratura, efficienza e durata grazie alla tecnologia brushless e al meccanismo di percussione ad alte prestazioni.**
- **Foratura senza polvere grazie all'aspirazione esterna ESA plus.**
- **Avvio elettronico dolce per una foratura precisa.**
- **Luce da lavoro a LED per una vista ottimale sul punto di foratura.**

**Vantaggi:**

**Batterie compatibili al 100 % - adesso anche multiprodotto.**

Tutti gli apparecchi e gli accumulatori da 18 V dei partner CAS sono completamente compatibili tra di loro. CAS sta per "Cordless Alliance System".

**Fornitura:**

**Senza** batteria e caricabatterie.

Incluse impugnatura supplementare e battuta profondità di foratura.

**Nota:**

Per batterie e caricabatterie adatti vedi n. art. 073870 - 073890.

## Descrizione tecnica

Denominazione originale prodotto	KH 18 LTX BL 24
Tensione batteria	18 V
Energia d'urto	2,2 J
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Numero di colpi massimo	4750 min <sup>-1</sup>
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Modello CAS 18 V
Peso senza batteria	2,7 kg
Portautensile forma	SDS Plus
Numero di giri/min. a vuoto	0 - 1280 min <sup>-1</sup>
Ø Massimo punta elicoidale per calcestruzzo	24 mm
Tipo di batteria	Ioni di litio
Ø Massimo punta elicoidale per legno	30 mm
Numero di batterie contenute	0
Ø Massimo punta elicoidale per acciaio	13 mm
Tipo di prodotto	Martello perforatore