

Garant**Chiavi regolabili, Lunghezza complessiva: 300mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	813501 300
GTIN	4067263031475
Classe articolo	81A

Descrizione

Esecuzione:

Superfici di presa **parallele** e **liscie**; esecuzione cromata.

Regolazione a scatto mediante pulsante e leva di serraggio per elevata pressione. La corsa tra le superfici di presa consente la **registrazione in base al principio del cricchetto**.

Lavorare in modo pratico grazie ai manici ergonomici con rivestimento in plastica antiscivolo, quindi minore rischio di scivolamento. Chiave regolabile cromata. La **scala incisa a laser** (lato anteriore **metrico** e posteriore **in pollici**) consente la regolazione preliminare dell'apertura.

Uso:

Preso delicata di viti, dadi, raccordi cromati, ecc.

Descrizione tecnica

Apertura	0 - 68 mm
Lunghezza della bocca	32 mm
Lunghezza complessiva	300 mm
Tipo di prodotto	Chiavi regolabili