



## Smerigliatrici diritte Batteria, Modello: 71230461



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	077259 71230461
GTIN	4014586897158
Classe articolo	03F

### Descrizione

#### Esecuzione:

- **Potente levigatrice diritta a batteria a prova di polvere.**
- **Motore EC senza spazzole, esente da manutenzione, dotato di innovative alette di raffreddamento per una dissipazione ottimale del calore, con monitoraggio della temperatura incluso.**
- **Ideale per qualsiasi utilizzo. Velocità ottimali, adatte a molti tipi di materiali abrasivi grazie alla preselezione elettronica in continuo del numero di giri.**

Versione compatta con collo del mandrino corto.

#### Fornitura:

Inclusi pinza di serraggio Ø 6 mm, cad. 1× chiave fissa a forchetta rispettivamente con apertura SW13 e SW17 e valigetta di trasporto. **Senza batteria e caricabatterie.**

#### Nota:

Le levigatrici diritte sono omologate per l'uso di frese rotative fino a un Ø di 12 mm.  
Per batterie adatte vedi n. art. 073856 – 073858 oppure starter set adatti al n. art. 073863 – 073867.

### Descrizione tecnica

Tensione batteria	18 V
Ø Massimo pinze di serraggio	8 mm
Vibrazione massima a norma EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>

Peso	1,4 kg
Preselezione elettronica del numero di giri	sì
Campo del numero di giri	9000 - 28000 min <sup>-1</sup>
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Numero di batterie contenute	0
Denominazione originale prodotto	AGSZ 18-280 BL AS
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Bosch 18 V
Imballaggio	Valigetta (L-Boxx)
Tipo di prodotto	Smerigliatrici diritte