


Garant**Disco abrasivo, Ø 38 mm, Confronto granulometrico: 180****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	555917 180
GTIN	4067263290704
Classe articolo	51E

Descrizione**Esecuzione:**

Tessuto abrasivo a stella con attacco filettato. Esecuzione in tessuto non tessuto robusto e resistente agli strappi, nessuna sfrangiatura sui bordi di taglio. A 3 veli.

Uso:

Per la pulizia, la sbavatura e la finitura di punti difficili da raggiungere come **fori, filettature interne, tubi e cavità**. Utilizzare con perno di serraggio n. art. 555920.

Descrizione tecnica

Colore	rosso
Confronto granulometrico	180
Grado di finezza	medio
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Attributo del nome del prodotto	Ø 38 mm
Velocità consigliata	7500 min ⁻¹

Numero massimo giri	13000 min ⁻¹
Tipo di prodotto	Disco abrasivo

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Al/Mg	idonea		
Acciaio < 900 N/mm ²	idonea		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idonea		
Acciaio < 55 HRC	idonea		
Acciaio < 60 HRC	idonea		
Acciaio < 67 HRC	idonea		
INOX	idonea		
Ti	idonea		
GG(G)	idonea		
CuZn	idonea		
Alluminio, CFRP	idonea		
Legno	idonea		
Pietra	limitatamente adatta		
Vernice	idonea		
Uni	idonea		
a umido max.	limitatamente adatta		
a secco	idonea		