



## Fresa per spallamenti a 90° MECH17, codolo Weldon, Ø D / Zeff: 40/2mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	227653 40/2
GTIN	4960664526352
Classe articolo	250

### Descrizione

#### Esecuzione:

Inserti con intaglio per vibrazioni e forze di taglio ridotte. Maggiori larghezze di fresatura  $a_e$  a parità di profondità di taglio  $a_p$ .

### Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	BDMT 170408
Sporgenza totale $L_1$	73 mm
Ø Tagliente $D_c$	40 mm
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	136 mm
Inserto adatto	BD.. 1704
Profondità di taglio massima $a_{p\ max}$	59 mm
Numero taglienti effettivi $Z_{eff}$	2
Ø Codolo $D_s\ h6$	32 mm
Vite inserto	229709 (T15; 3,5 Nm)
Numero di inserti	8
Esecuzione del codolo	codolo Weldon
Angolo di regolazione $\kappa$	90 grado
Utilizzo fresa	Fresatura di spallamenti

Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

---

## Accessori

Vite di serraggio	229709
-------------------	--------