



## Stivale di sicurezza giallo DUNLOP JobGUARD FULL SAFETY ESD, S5, Numero di scarpa UE: 44



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	092921 44
GTIN	8713197371588
Classe articolo	09D

### Descrizione

#### Esecuzione:

Calzatura alta di sicurezza JobGUARD FULL SAFETY per svolgere mansioni difficili. Eccellente presa grazie alla suola esterna resistente agli oli. La **forma perfetta** evita lo slittamento del tallone e l'affaticamento del piede per un comfort gradevole.

- **Tomaia in Acifort®.**
- **Suola esterna in Acifort®, nero.**
- **Soletta Dunlop Acifort® Comfort.**
- **Fodera interna nera.**
- **Caratteristiche ESD.**

#### Uso:

Industria

#### Norma:

EN ISO 20345:2011 S5 SRC

Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Grado di protezione: S5

Materiale puntale protettivo: Acciaio

Resistenza antiperforazione: Acciaio

## Descrizione tecnica

Colore	giallo
Grado di protezione	S5
Resistenza antiperforazione	Acciaio
Genere	da uomo
Numero di scarpa UE	44
Materiale puntale protettivo	Acciaio
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Tipo di prodotto	Stivali di gomma