

Filettatura Calibro a tampone 6H per il controllo del preforo, Filettatura: M6



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	486055 M6
GTIN	2050002073692
Classe articolo	48B

Descrizione

Esecuzione:

Il primo filetto affilato rimuove lo sporco dal pezzo e previene la rottura prematura della filettatura. Esecuzione a norma DIN 2279 – 2299.

Struttura a norma DIN 2245.

Uso:

Per filettatura metrica ISO, destra, DIN 13.

Norma:

Tolleranze und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Nota:

Calibri per filettature con altri passi, Whitworth, trapezoidali, rotondi, UNC, UNF, NPT e filettatura sinistra disponibili su richiesta.

Descrizione tecnica

Tipo di filettatura	M
Qualità	6
Campo di tolleranza	H
Classe di tolleranza	6H
Norma	DIN 13
Tipologia di calibro	Calibro non passa
Passo della filettatura	1 mm
Filettatura	M6
Taratura	L6

Tipo di prodotto

Calibro filettato non passa a tampone

Servizi

Rapporto di taraturaCalibro a tampone Ø Massimo 20 mm

028300 20

Certificato DAkkSCalibro a tampone differenziale Ø massimo 60 mm

028340 60