

Filettatura Calibro a tampone 6H per il controllo del preforo, Filettatura: M10



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	486055 M10
GTIN	2050002073814
Classe articolo	48B

Descrizione

Esecuzione:

Il primo filetto affilato rimuove lo sporco dal pezzo e previene la rottura prematura della filettatura. Esecuzione a norma DIN 2279 – 2299.

Struttura a norma DIN 2245.

Uso:

Per filettatura metrica ISO, destra, DIN 13.

Norma:

Tolleranze und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Nota:

Calibri per filettature con altri passi, Whitworth, trapezoidali, rotondi, UNC, UNF, NPT e filettatura sinistra disponibili su richiesta.

Descrizione tecnica

Norma	DIN 13
Tipologia di calibro	Calibro non passa
Campo di tolleranza	H
Passo della filettatura	1,5 mm
Classe di tolleranza	6H
Filettatura	M10
Qualità	6
Tipo di filettatura	M
Taratura	L6

Tipo di prodotto

Calibro filettato non passa a tampone

Servizi

Rapporto di taraturaCalibro a tampone Ø Massimo 20 mm

028300 20

Certificato DAkkSCalibro a tampone differenziale Ø massimo 60 mm

028340 60