



Fresa per spallamenti a 90° MEC17, codolo cilindrico, Ø D / Numero taglienti Z: 32/3Lmm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	227500 32/3L
GTIN	4960664396184
Classe articolo	250

Descrizione

Esecuzione:

Spigoli dei taglienti lunghi per profondità di taglio molto grandi.
Basso numero di taglienti.

Descrizione tecnica

Inserto adatto	BDMT 170408
Sporgenza totale L_1	40 mm
Ø Tagliente D_c	32 mm
Vite inserto	229709 (T15; 3,5 Nm)
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	130 mm
Ø Codolo D_s h6	25 mm
Profondità di taglio massima $a_{p\ max}$	15,7 mm
Numero taglienti Z	3
Lunghezza rampa L per $\alpha_{max.}$	23,6 mm
Fresatura a interpolazione Ø $D_{max.}$	62 mm
Fresatura a interpolazione Ø $D_{min.}$	57 mm
Angolo rampa $\alpha_{max.}$	0,61 grado
Ø D_3	25 mm

Esecuzione del codolo	codolo cilindrico
Angolo di regolazione κ	90 grado
Utilizzo fresa	Ramping
Utilizzo fresa	Fresatura circolare
Utilizzo fresa	Fresatura di spallamenti
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

Accessori

Vite di serraggio	229709
-------------------	--------