

mimatic
Tool Systems
Portalama codolo Weldon, Modello: 25/38

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	218205 25/38
GTIN	2050001737311
Classe articolo	29B

Descrizione
Esecuzione:

Fissaggio delle lame con una vite al centro. **Interfaccia Quadrogon** per una trasmissione della forza e una resistenza alla torsione migliori.

Fornitura:

Inclusa rondella e vite di serraggio.

Passaggio interno per LR: sì

Ø Collare d_1 : 38,2 mm

Lunghezza collare L_1 : 60 mm

Lunghezza complessiva $L_{\text{compl.}}$: 133 mm

Ø Codolo D_s h6: 32 mm

Rondella di serraggio: 219847

Vite di serraggio: 219839 (SW4; 24,5 Nm)

Descrizione tecnica

Lunghezza collare L_1	60 mm
Vite di serraggio	219839 (SW4; 24,5 Nm)
Ø Collare d_1	38,2 mm
Rondella di serraggio	219847
Ø Codolo D_s h6	32 mm
Lunghezza complessiva $L_{\text{compl.}}$	133 mm

Esecuzione del codolo	codolo Weldon
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Frese a disco

Accessori

Rondella di serraggio	219847
Vite di serraggio	219839