

**Garant****Fresa rotativa GARANT Master Uni – medio, HM, Modello: F0618****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	540355 F0618
GTIN	4067263736813
Classe articolo	51D

**Descrizione****Esecuzione:**

Le frese rotative **GARANT** sono realizzate con tipi di metallo duro di alta qualità particolarmente tenaci e con taglienti molto stabili, da impiegare esclusivamente sulle più moderne macchine CN. Il gambo è di acciaio se il diametro della testa è maggiore di quello del codolo. In caso contrario, anche il gambo è in metallo duro.

**Lunghezza codolo 200 mm** (tagliabile su misura).

Ø codolo 6 mm.

**Uso:**

Sia per l'utilizzo manuale che per quello di tipo industriale robotizzato con quasi tutti i materiali. Per lavori di sbavatura, smussatura bordi, intonacatura, nonché lavorazioni sui punti di saldatura e sulle superfici.

Accendere la macchina solo dopo aver inserito la fresa rotativa nel pezzo.

**Descrizione tecnica**

Lunghezza della testina	18 mm
Descrizione della forma	a punta tonda
Lunghezza complessiva	218 mm
Ø Testa	6 mm
Serie	GARANT Master Uni
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Fresa rotativa

**Dati utente**

	<b>Idoneità</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Codice ISO</b>
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idonea		
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idonea		
Acciaio < 55 HRC	idonea		
Acciaio < 60 HRC	idonea		
INOX	limitatamente adatta		
Ti	limitatamente adatta		
GG(G)	idonea		
Uni	idonea		