



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	701601 140
GTIN	
Classe articolo	73F

Descrizione

Esecuzione:

Superfici di presa zigrinate. Taglienti temprati a induzione (circa 60 HRC). KNIPEXtend permette di collegare elementi aggiuntivi, come le clip ColorCode (CCC) per la personalizzazione o le clip TetheredTool (TTC) per il fissaggio di una protezione anticaduta Tethered Tools. Pinze cromate, manici con rivestimenti multicomponente e interfaccia KNIPEXtend.

Norma:

DIN ISO 5746.

Materiale:

Acciaio speciale per utensili.

Nota:

Il modello precedente n. art. 701600 può ancora essere ordinato fino a quando non saranno disponibili i modelli KNIPEXtend.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	140 mm
Denominazione originale prodotto	KNIPEXtend
Valori di taglio: filo semiduro fino a Ø	2,8 mm
Valori di taglio: filo duro fino a Ø	1,8 mm
Norma	DIN ISO 5746
Caratteristica ganasce	dentati
Impugnatura	Rivestimento in multicomponente
Materiale	Acciaio speciale per utensili

Superficie	cromato
Antiscintilla	no
Tipo di prodotto	Pinza multifunzione