

mimatic
Tool Systems
Lame per seghe PolySAW-G Larghezza ap = 1 mm, TiAlN, Ø D: 50mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	218222 50
GTIN	2050001736970
Classe articolo	29C

Descrizione
Esecuzione:

Per tagliare, segare e fessurare.
 PolySAW-G consente di lavorare fino al fondo.

Nota:

Valori indicativi per a_e max.

Descrizione tecnica

Ø D	50 mm
Tipo portautensili base	13/21
Larghezza inserto E	6 mm
Profondità fresatura $a_{e\max}$ per taglio	14,2 mm
Numero taglienti Z	20
Codolo	a manicotto
Rivestimento	TiAlN

Avanzamento f_z	0,02 mm
Materiale	HMI
Tipo di prodotto	Inserto di taglio per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	idoneo	600 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	500 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idoneo	400 m/min	N
a umido max.	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		

Accessori

Portalamacodolo Weldon Modello 13/21	218205 13/21
--------------------------------------	--------------