

**HOLEX**

**Spazzola conica a centro depresso intrecciatura alternata, filo in acciaio 0,50 mm, Ø spazzole D1×filettatura M: 115XM14mm**



## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	571308 115XM14
GTIN	4067263906759
Classe articolo	57H

## Descrizione

### Esecuzione:

**Spazzola conica** a centro depresso con filo liscio da 0,50 mm, **intrecciato** e saldamente unito al corpo in acciaio. **Potenza di spazzolatura molto aggressiva con elevata resistenza all'usura.**

### Uso:

**Intrecciatura alternata (destra/sinistra)** per una maggiore aggressività per lavori di spazzolatura difficili. Particolarmente adatte per l'impiego su angoli e bordi con rotazione regolare.

Ideale per la lavorazione di punti difficilmente accessibili e per lavori di spazzolatura come per esempio disincrostazione, rimozione di ruggine, scorificazione, rattivatura, intonacatura di parti in metallo, pulizia delle assi per casseforme.

Con **filettatura interna M14**, per l'attacco diretto in **smerigliatrici angolari**.

## Descrizione tecnica

Numero di trecce	20
Filettatura M	M14

Ø Spazzola D <sub>1</sub>	115 mm
Spessore setole	0,5 mm
Larghezza utile L <sub>1</sub>	12 mm
Lunghezza utile H <sub>1</sub>	24 mm
Numero massimo giri	12500 min <sup>-1</sup>
Materiale guarnizione	filo in acciaio
Trecce	Intrecciatura alternata
Tipo di prodotto	Spazzola conica