

Garant

Cartuccia Vario plus eco, convessa per scanalatura frontale, destra, Ø del campo, intaglio D1 / D2: 51/67mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	274512 51/67
GTIN	4067263934998
Classe articolo	21U

Descrizione

Esecuzione:

Stabilità del sistema ottimizzata grazie al serraggio multiplo delle viti e all'accoppiamento geometrico.

Per:

Portautensili n. art. 274500 – 274503, 274530, 274531.

Attenzione:

Senza viti di montaggio (sono fornite con gli steli portalama).

Nota:

$D_1 = \varnothing$ minimo per il 1° intaglio di cava / $D_2 = \varnothing$ massimo per il 1° intaglio di cava.

Descrizione tecnica

Ø Minimo 1° intaglio D_1	51 mm
Serie	Eco
Ø Massimo 1° intaglio D_2	67 mm
Inserto adatto	n. art. 273656 – 273749

Scheda tecnica

Profondità di taglio cave t_{max}	16 mm
Tipo di impiego	destra
Passaggio interno per LR	sì
Larghezza gola w	2 mm
Tipo di prodotto	Cartuccia