

Cartuccia Vario plus Eco, convessa per scanalatura frontale, sinistra, Ø del campo, intaglio D1 / D2: 52/72mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	274521 52/72
GTIN	4067263962199
Classe articolo	21U

Descrizione

Esecuzione:

Stabilità del sistema ottimizzata grazie al serraggio multiplo delle viti e all'accoppiamento geometrico.

Per:

Portautensili n. art. 274500 – 274503, 274530, 274531.

Attenzione:

Senza viti di montaggio (sono fornite con gli steli portalama).

Nota:

 $D_1 = \emptyset$ minimo per il 1° intaglio di cava / $D_2 = \emptyset$ massimo per il 1° intaglio di cava.

Descrizione tecnica

Inserto adatto	n. art. 273656 – 273749
Profondità di taglio cave t _{max.}	25 mm
Ø Massimo 1° intaglio D ₂	72 mm
Serie	Vario Plus Eco



Ø Minimo 1° intaglio D₁	52 mm
Tipo di impiego	sinistra
Passaggio interno per LR	SÌ
Larghezza gola w	4 mm
Tipo di prodotto	Cartuccia