

**Garant**

**Cartuccia Vario plus Eco, concava per scanalatura frontale, destra, Ø del campo, intaglio D1 / D2: 90/130mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	274522 90/130
GTIN	4067263962335
Classe articolo	21U

**Descrizione****Esecuzione:**

Stabilità del sistema ottimizzata grazie al serraggio multiplo delle viti e all'accoppiamento geometrico.

**Per:**

Portautensili n. art. 274500 – 274503, 274530, 274531.

**Attenzione:**

Senza viti di montaggio (sono fornite con gli steli portalama).

**Nota:**

$D_1 = \varnothing$  minimo per il 1° intaglio di cava /  $D_2 = \varnothing$  massimo per il 1° intaglio di cava.

**Descrizione tecnica**

Profondità di taglio cave $t_{max}$ .	28 mm
Ø Minimo 1° intaglio $D_1$	90 mm
Inserto adatto	n. art. 273656 – 273749
Ø Massimo 1° intaglio $D_2$	130 mm

Serie	Eco
Tipo di impiego	destra
Passaggio interno per LR	sì
Larghezza gola w	4 mm
Tipo di prodotto	Cartuccia