

## ejendals

### Paio di guanti Tegera® 9125, Misure guanti da lavoro: 7



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	094398 7
GTIN	7392626064362
Classe articolo	04R

#### Descrizione

**Esecuzione:**

**Tegera® 9125.** Guanto in **pelle sintetica** idrorepellente (Microthan®) con palmo imbottito. Superficie strutturata per una migliore **presa su superfici asciutte e bagnate**. Con strisce riflettenti sul dorso per una maggiore visibilità. Modello corto con indice rinforzato.

**Norma:**

EN 388; EN ISO 21420

**Nota:**

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo. Vestibilità piccola, si consiglia acquisto di una taglia superiore a quella in uso.

#### Descrizione tecnica

Denominazione originale prodotto	TEGERA PRO 9125
Misure guanti da lavoro	7
Contenuto	6
Caratteristiche guanti	Chiusura a strappo
EN 388	2122X

Materiale supporto	Poliestere
Rivestimento	Skay simil-pelle
Variante del rivestimento	Nessun rivestimento
Campo di applicazione	Universale
Colore	grigio / nero / giallo
Utilizzo	riutilizzabile
Materiale	Pelle sintetica
Tipo di prodotto	Guanti multiuso