

ejendals

Paio di guanti Tegera® 9125, Misure guanti da lavoro: 9



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	094398 9
GTIN	7392626027381
Classe articolo	04R

Descrizione

Esecuzione:

Tegera® 9125. Guanto in **pelle sintetica** idrorepellente (Microthan®) con palmo imbottito. Superficie strutturata per una migliore **presa su superfici asciutte e bagnate**. Con strisce riflettenti sul dorso per una maggiore visibilità. Modello corto con indice rinforzato.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo. Vestibilità piccola, si consiglia acquisto di una taglia superiore a quella in uso.

Descrizione tecnica

Misure guanti da lavoro	9
Denominazione originale prodotto	TEGERA PRO 9125
Contenuto	6
Caratteristiche guanti	Chiusura a strappo
EN 388	2122X

Materiale supporto	Poliestere
Rivestimento	Skay simil-pelle
Variante del rivestimento	Nessun rivestimento
Campo di applicazione	Universale
Colore	grigio / nero / giallo
Utilizzo	riutilizzabile
Materiale	Pelle sintetica
Tipo di prodotto	Guanti multiuso