

## ejendals

### Paio di guanti Tegera® 877, Misure guanti da lavoro: 8



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	094313 8
GTIN	7340118398068
Classe articolo	04R

#### Descrizione

**Esecuzione:**

Tegera® 877. Esecuzione straordinariamente sottile per garantire comfort elevato e massima sensibilità. Guanto antistatico per applicazioni **ESD**. Adatto anche per l'utilizzo su **touchscreen**.

**Norma:**

EN 388; EN ISO 21420

**Nota:**

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

I guanti che proteggono dalle scariche elettrostatiche non proteggono le mani dalla tensione elettrica. Non sono adatti per lavori su cavi sotto tensione né per la protezione dalle scosse elettriche, ma solo per la protezione dei prodotti.

#### Descrizione tecnica

Misure guanti da lavoro	8
Denominazione originale prodotto	TEGERA 877
Contenuto	6
Caratteristiche guanti	Adatto per touchscreen

Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
EN 388	3120X
Materiale supporto	Nylon
Rivestimento	PU
Variante del rivestimento	Palmo
Campo di applicazione	Precisione
Colore	blu / nero
Tecnologia di lavorazione a maglia	18G
Utilizzo	riutilizzabile
Tipo di prodotto	Guanti multiuso