

Garant

Menabrida a dentatura diretta, rettificata. Rotazione oraria, Ø Campo di impiego: 33-64mm

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	327470 33-64
GTIN	4067263558224
Classe articolo	31G

Descrizione**Esecuzione:**

Menabrida in acciaio per utensili altamente legato, a **dentatura diretta**, con geometria dei denti definita e rettificata. Raggi dei bordi definiti con precisione per una maggiore durata e una presa ottimale.

Per:

Corpo base per trascinatori n. art. 327455, 327465.

Nota:

Menabrida compatibili con il precedente sistema CoAE di Röh m n. art. 327601/7611/7641/7651.

Descrizione tecnica

Ø Dimensione di trascinamento A	32 mm
Ø Campo di impiego	33 - 64 mm
Ø Cuspidi adatti D	16 mm
Lunghezza C	30 mm
Tipo di prodotto	Mandrino trascinante

