


Garant**SOMT 09T304 TR, HB7520, Modello: ST1400**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	215072 ST1400
GTIN	4045197455017
Classe articolo	21A

Descrizione

Esecuzione:

Inserti estremamente robusti conformi norme misure ISO, sinterizzati di precisione. Notevole tenacia e resistenza all'usura grazie alla struttura a grana fine.

Nota:

Valori indicativi per $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p \text{ max} = 5 \text{ mm}$.

Raggio di curvatura: 0,4 mm

Avanzamento f_z per dente: 0,12 mm

Descrizione tecnica

Avanzamento f_z per dente	0,12 mm
Modello	ST1400
Raggio di curvatura	0,4 mm
Codice ISO Inserto	SOMT 09T304 TR
Tipo	HB7520
Materiale da taglio	HM

Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inseri per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	limitatamente adatto	250 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	limitatamente adatto	180 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	limitatamente adatto	170 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo	160 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	limitatamente adatto	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	limitatamente adatto	90 m/min	M
GG(G)	idoneo	200 m/min	K
a umido max.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		