

**Garant****Inserto di troncatura neutro, HU7310, Larghezza gola w (mm) / Numero pezzi:  
2,2/30**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2712 2,2/30
GTIN	4067263096467
Classe articolo	GGN

## Descrizione

**Per:**

Lama di troncatura n. art. 273552 – 273558 e 273562 – 273570.

## Descrizione tecnica

Numero pezzi	30
Avanzamento f	0,07 mm/gir,
Raggio di curvatura R	0,2 mm
Tolleranza larghezza gola w	±0,1 mm
Contenuto	273310 2,2
Tipo	HU7310
Impiego principale	N
Tipo di prodotto	Inserto per troncatura

## Dati utente

	<b>Idoneità</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Codice ISO</b>
Alluminio, plastiche	idonea	300 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idonea	300 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idonea	230 m/min	N
continuo	idonea		
irregolare	limitatamente adatta		
a umido max.	idonea		
a secco	limitatamente adatta		

---

## Accessori

Inserto di troncatura neutro Larghezza gola w 2,2 mm

273310 2,2