

Garant

**Inserto di troncatura neutro, HU7310, Larghezza gola w (mm) / Numero pezzi:
3,1/30**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG2712 3,1/30
GTIN	4067263096481
Classe articolo	GGN

Descrizione**Per:**

Lama di troncatura n. art. 273552 – 273558 e 273562 – 273570.

Descrizione tecnica

Contenuto	273310 3,1
Numero pezzi	30
Raggio di curvatura R	0,2 mm
Tolleranza larghezza gola w	$\pm 0,1$ mm
Avanzamento f	0,1 mm/gir,
Tipo	HU7310
Impiego principale	N
Tipo di prodotto	Inserto per troncatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	idonea	300 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idonea	300 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idonea	230 m/min	N
continuo	idonea		
irregolare	limitatamente adatta		
a umido max.	idonea		
a secco	limitatamente adatta		

Accessori

Inserto di troncatura neutro Larghezza gola w 3,1 mm

273310 3,1