

**Garant**

**Inserto di troncatura neutro, HB7130, Larghezza gola w (mm) / Numero pezzi:  
4,1/30**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG2710 4,1/30
GTIN	4067263096429
Classe articolo	GGN

**Descrizione****Per:**

Lama di troncatura n. art. 273552 – 273558 e 273562 – 273570.

**Descrizione tecnica**

Contenuto	273115 4,1
Tolleranza larghezza gola w	±0,1 mm
Numero pezzi	30
Raggio di curvatura R	0,2 mm
Avanzamento f	0,14 mm/gir,
Tipo	HB7130
Impiego principale	M
Tipo di prodotto	Inserto per troncatura

**Dati utente**

	<b>Idoneità</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Codice ISO</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	idonea	110 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	idonea	90 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	idonea	40 m/min	S
continuo	idonea		
irregolare	limitatamente adatta		
a umido max.	idonea		

## Accessori

Inserto di troncatura neutro Larghezza gola w 4,1 mm

273115 4,1