

Garant**Inserto di troncatura neutro, HB7130, Larghezza gola w (mm) / Numero pezzi:
3,1/30**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2710 3,1/30
GTIN	4067263096405
Classe articolo	GGN

Descrizione

Per:

Lama di troncatura n. art. 273552 – 273558 e 273562 – 273570.

Descrizione tecnica

Tolleranza larghezza gola w	$\pm 0,1$ mm
Numero pezzi	30
Contenuto	273115 3,1
Raggio di curvatura R	0,2 mm
Avanzamento f	0,1 mm/gir,
Tipo	HB7130
Impiego principale	M
Tipo di prodotto	Inserto per troncatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
INOX < 900 N/mm ²	idonea	110 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idonea	90 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	idonea	40 m/min	S
continuo	idonea		
irregolare	limitatamente adatta		
a umido max.	idonea		

Accessori

Inserto di troncatura neutro Larghezza gola w 3,1 mm

273115 3,1