

**Inserti per troncatura, foratura e tornitura Raggio completo, HBG25,  
Larghezza gola w (mm) / Numero pezzi: 3/50****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG2722 3/50
GTIN	4067263096795
Classe articolo	GGN

**Descrizione****Esecuzione:**

Utensili per troncatura n. art. 278015 – 278056.

**Descrizione tecnica**

Tolleranza larghezza gola w	$\pm 0,04$ mm
Avanzamento f	0,07 - 0,2 mm/gir,
Contenuto	278036 3
Numero pezzi	50
Raggio di curvatura R	0,3 mm
Tipo	HBG25
Impiego principale	P
Impiego secondario	M
Tipo di prodotto	Inserto per troncatura

## Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idonea	150 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idonea	130 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idonea	120 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup>	idonea	100 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	idonea	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatta	80 m/min	M
GG(G)	idonea	140 m/min	K
Uni	idonea		
continuo	idonea		
irregolare	limitatamente adatta		
a umido max.	idonea		

## Accessori

Inserto per troncaturaraggio completo Larghezza gola w 3 mm

278036 3