

Garant**Inserti di tornitura per lavorazione media TCGT, HU7310, M: 110204/30****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG2680 110204/30
GTIN	4067263098331
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Contenuto	260982 HU7310
Profondità di taglio a_p	0,25 - 2,75 mm
Numero pezzi	30
Velocità di taglio v_c applicazione principale	350 - 600 mm/min
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Tipo	HU7310
Rompitrucioli	AM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	idoneo	24 m/min	N

Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	25 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idoneo	10 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	24 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	20 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	15 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	limitatamente adatto	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	8 m/min	M
CuZn	limitatamente adatto	15 m/min	N
Uni	idoneo		
Olio	idoneo		
a umido max.	idoneo		

Accessori

TC. T 110204 Tipo HU7310

260982 HU7310