

Garant**Set di calibri a corsoio, campo di misura 150 mm Nonio 1/50, Numero di calibri a corsoio: 10**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	410107 10
GTIN	4067263100034
Classe articolo	40Z

Descrizione

Esecuzione:

Elementi di lettura in esecuzione cromata opaca antiriflesso.

Graduazione fine e ad alto contrasto.

Vite di bloccaggio superiore.

Corsoio ergonomico ottimizzato. Scala ribassata colorata per una lettura senza errori.

Superfici di contatto finemente lappate.

Fornitura:

10x calibri a corsoio n. art. 410105 Dim. 150.

Accessori speciali:

Tabella filetti n. art. 412180 per il lato posteriore dei calibri a corsoio.

Descrizione tecnica

Taratura	A1
Norma	ISO 13385
Risoluzione	1/128 pollici
Imballaggio	astuccio

Risoluzione	1/50 mm
Risoluzione	mm/pollici
Risoluzione	0,02 mm
Scostamento di misura E MPE	±0,03 mm
Intervallo di misurazione	0 - 150 mm
Asta di profondità	Ø 1,6
Lunghezza dei becchi	40 mm
Asta di profondità	sì
Fissaggio	Vite di bloccaggio superiore
Metrologia	analogico
Materiale	Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti	temperate
Tabella filetti	Tabella calibri a corsoio
Tipo di prodotto	Calibri a corsoio universali

Servizi

Rapporto di taratura Calibri a corsoio / Calibri di profondità Campo di misura massima 10X200 mm	021000 10X200
Certificato DAkkS Calibri a corsoio / Calibri di profondità campo di misura massimo 10X200 mm	021010 10X200

Accessori

Astuccio in skay per calibro a corsoio con nonio	412500
--	--------