

**Garant****APMT 133512 SR, HB7520, Modello: ST1400****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	215344 ST1400
GTIN	4045197601254
Classe articolo	21A

**Descrizione****Nota:**Valori indicativi per  $a_e = 0,25 \times D$  /  $a_p = 4$  mm,  $a_{p\max.} = 6$  mm.

Raggio di curvatura: 1,2 mm

Avanzamento  $f_z$  per dente: 0,15 mm**Descrizione tecnica**

Avanzamento $f_z$ per dente	0,15 mm
Modello	ST1400
Raggio di curvatura	1,2 mm
Serie	Softcut®
Codice ISO Inserto	APMT 133512 SR
Tipo	HB7520
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

**Dati utente**

	<b>Idoneità</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Codice ISO</b>
Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	170 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	150 m/min	P
a umido max.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		