

**Garant**

**Set di calibri a corsoio digitali, con asta di profondità angolare, campo di misura 150 mm IP67 con uscita dati, Numero di calibri a corsoio: 10**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	412691 10
GTIN	4067263100263
Classe articolo	41A

**Descrizione****Esecuzione:**

Calibro a corsoio digitale IP67 con uscita dati. **Display LCD di facile lettura ed estremamente nitido con altezza cifre 11,5 mm.** Durata della batteria molto elevata grazie al sistema di misura moderno ed efficiente in termini energetici. Dopo 20 minuti, il sistema passa in automatico in modalità risparmio e si riattiva con un semplice movimento del corsoio. Il valore di misura e il punto zero vengono mantenuti.

Corpo in bicomponente con **superficie antiscivolo in Haptoprene.** Il calibro a corsoio è insensibile ad acqua, lubrorefrigerante, olio e polvere, anche con cavo per la trasmissione dei dati. Le superfici di contatto sono finemente lappate. Con preset (preimpostazione della misura).

**Funzione:**

IP67: protezione contro l'immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

**Fornitura:**

Inclusa batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

**3x calibri a corsoio** n. art. 412690 Dim 150 **10x calibri a corsoio** n. art. 412690 Dim 150

**Accessori speciali:**

Cavo per la trasmissione dati art. 498948, interfaccia tastiera art. 498963.

**Ricambi:**

Cappuccio di protezione dell'uscita dati n. art. 412237 Dim. D, supporto batteria n. art. 412237 Dim. B.

## Descrizione tecnica

Taratura	A1
Asta di profondità	angolare, 3,7×1,3
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Lettura	0,01 mm
Lunghezza dei becchi	40 mm
Asta di profondità	sì
Norma	ISO 13385
Risoluzione	mm / pollici
Intervallo di misurazione	0 - 150 mm
Grado di protezione IP	IP 67
Numero di batterie contenute	10
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Lettura	0,0005 pollici
Scostamento di misura E MPE	±0,02 mm
Interfaccia	Interfaccia RS232C
Interfaccia	Porta USB
Metrologia	digitale
Materiale	Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti	temperate
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Calibri a corsoio universali

## Servizi

Rapporto di taratura Calibri a corsoio / Calibri di profondità Campo di misura massima 10X200 mm	021000 10X200
Certificato DAkkS Calibri a corsoio / Calibri di profondità campo di misura massimo 10X200 mm	021010 10X200

## Accessori

Vite per base per asta di profondità	412236
Copertura per calibri a corsoio Tipo D	412237 D
Interfaccia per tastieraUSB Modello G2	498963 G2
Batteria /batteria speciale Tipo di batteria CR2032	081560 CR2032
Copertura per calibri a corsoio Tipo B	412237 B