

Garant
APMT 133504 ER, HB7520, Modello: ST900


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	215321 ST900
GTIN	4045197601179
Classe articolo	21A

Descrizione

Nota:

 Valori indicativi per $a_e = 0,25 \times D$ / $a_p = 4$ mm, $a_{p\max.} = 6$ mm.

Raggio di curvatura: 0,4 mm

 Avanzamento f_z per dente: 0,15 mm

Descrizione tecnica

Avanzamento f_z per dente	0,15 mm
Modello	ST900
Raggio di curvatura	0,4 mm
Serie	Softcut®
Codice ISO Inserto	APMT 133504 ER
Tipo	HB7520
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	340 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	300 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	260 m/min	P
a umido max.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		