



## Dati di ordinazione

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Numero d'ordine | P07332 GSR1860PRO |
| GTIN            | 4059952525501     |
| Classe articolo | 03B               |

## Descrizione

Esecuzione:

Trapano avvitatore a batteria compatto e potente con rotazione oraria/antioraria. Luce a LED per illuminare l'area di lavoro e indicare lo stato di carica della batteria. Regolazione di coppia a più livelli per un avvitamento preciso. Regolazione elettronica della velocità per forare e avvitare in modo preciso. Rivestimento morbido. KickBack Control con spegnimento automatico in caso di bloccaggio, nonché giunto di precisione eccezionale e freno motore. Mandrino a pinza in metallo con blocco automatico da 13 mm. Coppia elevata.

Vantaggi:

Electronic Motor Protection.

Fornitura:

Inclusi 2x batterie agli ioni di litio ProCORE da 18 V / 4,0 Ah, caricabatterie rapido, L-BOXX.

Nota:

Per batterie di ricambio, starter set e caricabatterie adatti vedi a partire da n. art. 073851 e n. art. 073863 – 073867.

## Descrizione tecnica

|                   |      |
|-------------------|------|
| Capacità batteria | 4 Ah |
| Tensione batteria | 18 V |

|   |   |
|---|---|
| Denominazione originale prodotto                      | GSR 18V-60C   |
| Tipo di batteria                                      | Ioni di litio   |
| Numero di batterie contenute                          | 2   |
| Alimentazione   | Alimentazione a batteria  |
| Campo numero di giri 2 <sup>a</sup> velocità          | 0 - 1900 min <sup>-1</sup>  |
| Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione | Bosch 18 V  |
| Ø Massimo punta elicoidale per acciaio                | 13 mm   |
| Ø Massimo punta elicoidale per legno                  | 38 mm   |
| Imballaggio   | Valigetta (L-Boxx)  |
| Utilizzo tipico                                       | Strong  |
| Coppia massima morbido                                | 31 Nm   |
| Campo numero di giri 1 <sup>a</sup> velocità          | 0 - 600 min <sup>-1</sup>   |
| Struttura del motore                                  | Motore senza spazzole   |
| adatto per materiale                                  | Acciaio   |
| adatto per materiale                                  | Legno   |
| Peso  | 18 kg   |
| Campo di serraggio mandrino autoserrante              | 15 - 13 mm  |
| Coppia massima duro                                   | 60 Nm   |
| Tipo di prodotto                                      | Trapano avvitatore  |
| USP1  | 18V   |
| USP2  | Motore senza spazzole, campo di serraggio del mandrino autoserrante 1,5-13, in L-Boxx |

## Accessori

Batteria agli ioni di litio ProCore, 4,0 Ah, Modello di batteria, tensione batteria: C18V

073856 C18

Starter set a batteria ProCore, 4,0 Ah, Modello di batteria, tensione batteria: C18V

073863 C18

