

Garant GRIDLINE

Cassettiera per utensili con cassetti 75 kg, 26×20G, Altezza mm / Numero di cassetti: 800/6B**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	930605 800/6B
GTIN	4067263100645
Classe articolo	9GK

Descrizione**Esecuzione:**

Corpo per cassetti 30×24G, completo di cassetti 26×20G. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro. **Cassetti a estrazione totale.** Cassetti con fori per l'inserimento di divisori fessurati con passo da 25 mm (a partire da un'altezza frontali dei cassetti da 75 mm). Il meccanismo antiribaltamento impedisce l'apertura contemporanea di più cassetti.

Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontali dei cassetti antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Nota:

Qualora l'armadio venisse spostato, è obbligatorio chiudere a chiave i cassetti.

Descrizione tecnica

Altezza utile	700 mm
Altezza utile per cassetti	700 mm
Cassetti larghezza utile in G	26
Superficie utile dei cassetti in G	26×20

Profondità utile cassette	500 mm
Numero di porte	0
Cassette profondità utile in G	20
Struttura portante sotto la postazione di lavoro regolabile in altezza	no
Profondità	600 mm
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Larghezza utile cassette	650 mm
Numero dei cassette	6
Altezza	800 mm
Numero di ripiani estraibili	0
Larghezza	750 mm
Peso	105 kg
Spessore del materiale	1,2 mm
Portata cassette/ripiani estraibili	75 kg
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Guida cassetto	Dispositivo di blocco automatico
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	26x20G
Tipo di prodotto	Armadio portautensili